


ハウリングを防ぐために

SM58-LCE をライブなどのステージ上で使用する場合、ハウリングを防ぐため、スピーカの配置には注意が必要です。カーディオイド型の指向特性は真後ろの音を收音しないので、モニタスピーカは図のようにマイクロホンの真後ろに設置してください。




仕様

形式

ダイナミック型 (ムービングコイル方式)


周波数特性

50Hz ~ 15kHz



指向特性

カーディオイド



開回路感度

-54.5 dB re 1V/Pa *1 Pa=94 dB SPL

出力インピーダンス

150 Ω (実効値 300 Ω)

材質・仕上げ

ボディ: メタルダイカスト製、ダークグレー・エナメル塗装
グリル: スチール製、つや消し仕上げ

コネクタ

XLR3 ピン/オス型

極性

ダイアフラムへ正音圧を加えると、ピン2に正電圧が生じる。

ピン配置

ピン1 = グラウンド (シールド)
ピン2 = ホット
ピン3 = コールド

寸法・質量

φ 51 × 全長 165mm、約 310g

オプション・アクセサリ (別売)

ウインドスクリーン A58WS- (カラー)
(灰: GRA, 黒: BLK, 青: BLU, 黄: YEL, 緑: GRN, 赤: RED)
アイソレーション・マウント A55M, A55HM
マイクケーブル (7.5m, Triple-Flex, XLR ~ XLR) C25E
マイクケーブル (7.6m, Hi-Flex, XLR ~ XLR) C25J
マイクケーブル (6.1m, Hi-Flex, XLR ~ フォーン) C20AHZ

交換部品

カートリッジ R59
グリル RK143G
コネクタ 90A1984

お手入れについて

マイクロホン本体は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール等は変色や変形の原因となりますので使用しないでください。

グリルのお手入れ方法

- グリルを回して、マイクロホン本体から取り外します。
※故障の原因となりますので、無理な力を加えたり引っ張らないでください。
- 水で薄めた中性洗剤でグリル内側のスポンジを洗浄します。スポンジを殺菌し、不快臭を除去します。
※グリル内側のスポンジは取り外しが可能ですが、通常はグリルに装着した状態で十分洗浄できます。またスポンジのみの販売はできませんので、取り外す際には紛失や破損に十分ご注意ください。
- グリル部分に口紅などが詰まっている場合には、柔らかい歯ブラシなどで優しくこすって取り除きます。
- 洗浄が終了したグリルとスポンジを完全に乾かし、マイクロホン本体に取り付けます。
※乾燥が不十分だと故障や不快臭などの原因となりますのでご注意ください。
※ヘアドライヤーを使用して乾かす場合は必ず低温設定にしてください。温度が高すぎたり、グリルに近づけすぎるとスポンジが溶ける恐れがあります。

保証書

お買い上げ日から保証期間内に故障が発生した場合は、下記の保証規定に基づき修理または他の製品との交換を無料で行います。本書を添えてお買い上げの販売店にご連絡ください。

品名・型名	Shure SM58-LCE		
保証期間	お買い上げ日から 2 年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご氏名		
	ご住所	〒	
	電話番号		
販売店	店名		
	住所	〒	
	電話番号		

保証規定

- 正常な使用状態 (取扱説明書や本体貼付ラベルがある場合は、その記載に従った状態) で保証期間内に故障した場合、お買い上げの販売店またはヒビノインターサウンド株式会社は、その判断により修理または他の製品との交換を無料で行います。
- 修理のために交換された旧部品や製品のの一部には、お客様へお返しできないものがあります。
- 保証期間中でも以下の場合は有料となります。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が本書にない場合。または、本書の字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、他の機器から受けた障害、不当な修理や改造などによる故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、その他の天変地変、異常電圧などによる故障および損傷。
 - 付属品などの消耗による交換。
- お客様の逸失利益および第三者からお客様に対してなされた賠償請求に基づく損害について、ヒビノインターサウンド株式会社は責任を負いません。
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
ヒビノインターサウンド株式会社
〒108-0075 東京都港区港南 3-5-12

HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12

TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

http://www.hibino-intersound.co.jp/

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp